

센터링 클램핑 부품 · 클램핑 세그먼트

23340.0086



제품 설명

내부 홀을 가진 가공물의 센터링과 클램핑을 위한 부품. $\pm 0,025$ mm의 정확도를 보장한다. 연마처리 되어 있는 클램핑 세그먼트 덕분에 가공 전 소재 혹은 가공 된 표면을 가진 가공물에 마찰식으로 연결 될 수 있으며, 센터링과 클램핑을 할 수 있다. 크게 조절 가능한 스트로크와 낮은 높이가 본 제품의 특징이다. 상부 또는 하부에 설치 가능하다

재질

몸체
• 공구강, 경화처리, 흑색처리

스프링

• 스테인리스 스틸

클램핑 부분

• 스텐레스 스틸 1.4112, 경화처리와 연마처리

조립


위에서 장착하기 위한 조립 지침 : 클램핑 플레이트와 스크류를 떼어냄. 몸체는 나사산 핀을 이용해 WS₂로 체결 가능함.

더 많은 정보

추가 제품

- 센터링 클램핑 부품, 클램핑 볼
- 센터링 클램핑 부품, 하부 작동, 클램핑 세그먼트
- 센터링 클램핑 부품, 하부 작동, 클램핑 볼


그림



주문 정보

치수												세그먼트 트위수 n	스트 로크 s	WS		클램 핑력 F 최대	조임 토크 최대	위치 홀									제품 번호.
d ₁	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₁	t			WS ₁	WS ₂			D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	H ₁	H ₂	L ₁			
최소	최대	f7		+0,3	-1				-2	±0,1									H7				+0,5	±0,1			
[mm]													[mm]	[mm]		[kN]	[Nm]	[mm]								[g]	
86,5	102,5	60	M16	5	51,1	30,3	25,6	10	72,1	25	15	6	9,2	14	17	10	354	60	5	16	M16	5	10	25	2000	23340.0086	

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.