

편심 킥 클램프 · 수나사 타입
23390.0131




제품 설명

가공물을 빠르고 쉽게 클램핑하고 해제할 수 있음.
"조정 가능한" 디자인 (그림 2)을 사용할 때, 레버 위치는 움직일 수 있음.

재질

- 써포트 와셔
- 플라스틱 POM, 유리섬유 보강
- 레버
- 아연 다이캐스트, 플라스틱 코팅, 검정색, RAL 9005와 유사
- 내부 부품
- 스틸, 아연 도금처리
- 나사
- 스틸, 아연 도금처리
- 조절 너트
- 스틸, 아연 도금처리


그림



주문 정보

l	d ₂	h ₁ 최대 클램핑 위 치에서	d ₃	치수		h ₂ 최대	조정범위 h ₃ 최소	b	스트로크			제품 번호.
				d ₄	s 레버 위치 90 도에서의 위치				최대			
									[mm]	[mm]	[°C]	
숫나사, 조절 가능 – 그림 2, 스틸												
63	M5	20	16	19	16,4	1,5	16	0,75	80	69	23390.0131	

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 압과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.