

## 크랭크 핸들 · DIN 469 일직선형, 사각홈 DIN 79 가 있는 형

24330.0060



## 제품 설명

크랭크 핸들의 이름새는 연마, 블라스트 처리. 허브는 가공됨.

## 재질


## 기계 핸들

- 스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리

## 핸들 몸체

- 마디가 있는 주물, 플라스틱 코팅, 검은색

## 그림



## 주문 정보

I	s H11	e 최소	치수 [mm]			d <sub>3</sub> 기계 핸들 Ø [mm]		제품 번호 [g]		
<b>회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형</b>										
200	19	25,2	20	44	44	34	160	28	1054	24330.0060

## 규정 준수

## RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

## 0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

## 식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텉스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.