

## 평평한 조절 클램핑 레버

24441.0120



### 제품 설명

평평한 조절 클램핑 레버는 회전 범위가 제한적이거나 특수한 레버 위치가 필요할 때 사용한다. 평평한 조절 클램핑 레버는 낮은 구조적 특징으로 공간이 협소하거나 레버가 걸리지 말아야 할 때 사용할 수 있는 제품이다.

### 재질

#### 레버

- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 은색, RAL 9006과 유사, 무광 처리

#### 내부 부품

- 스틸, 흑색처리


#### 커버링

- 플라스틱, 밝은 회색

### 작동

레버를 들면, 내부의 톱니가 풀린다. 톱니에 따라 핸들은 어느 위치로든 회전되고, 핸들을 놓으면, 톱니가 자동적으로 다시 맞물려진다.


### 그림



### 주문 정보

| 치수                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |  | 제품 번호. |            |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| d <sub>1</sub>    | d <sub>2</sub> | d <sub>4</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> | t  | 최소                                                                                    | 최대                                                                                    |        |            |
| [mm]              |                |                |                |                |                |                |                |    | [°C]                                                                                  |                                                                                       |        | [g]        |
| 알나사 타입 – 그림 1, 은색 |                |                |                |                |                |                |                |    |                                                                                       |                                                                                       |        |            |
| 40                | M12            | 23             | 42             | 4              | 4              | 56             | 145            | 22 | -30                                                                                   | 80                                                                                    | 399    | 24441.0120 |

## 적용 예



## 규정 준수

### RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

### 0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 압과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.