

세트 칼라 · 빠른 셋팅용  
25071.0012




제품 설명

포지셔닝, 그립핑, 클램핑 그리고 샤프트에 빠르게 맞추는 엘레먼트로 사용.  
당김 방향에서 한 손으로 빠른 클램핑과 진동 없는 설치가 가능.

재질

- 몸체
- 플라스틱 PA 6, 검은색
- 내부 부품
- 스테인리스 스틸
- O-링
- NBR

그림





주문 정보

치수										F	🌡️	📦	제품 번호.
d <sub>1</sub> +0,1	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	측방향, 한쪽면 [N]	최대 [°C]	[g]	
[mm]													
12	40	25	22,4	31	27,5	7	1,7	3,15	0,5	350	80	30	25071.0012

액세서리

	치수 d [mm]	해당 규격 [mm]	📦 [g]	제품 번호.
<b>O-링</b>				
	22 x 1,5	8, 10, 12, 15, 16	0,2	25071.0052
	27 x 1,5	20, 22	0,2	25071.0054

적용 예



규정 준수

**RoHS 준수**

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

**SVHC 재질을 미포함**

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

**식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음**

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**분쟁 광물 포함하지 않음**

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.