

SIMPLEX 용 인서트 · 나일론, 흰색

3208.040



제품 설명

약 쇼어 D73경도인 SIMPLEX 나일론 인서트(3208시리즈)는 초경질 인서트입니다. 이 흰색 폴리아미드 인서트는 뛰어난 충격 질리티를 제공하며, 최대 강도에 특유의 내구성이 결합되었음을 보장합니다. 나일론은 압출 성형된 극히 단일 재료로 이루어져 있습니다. 사출 성형된 플라스틱 인서트와 비교해서, 나일론은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어나고 영하의 온도에서도 절대 조각나지 않습니다. 게다가, 오일 및 윤활유에 대한 내성을 가지고 있습니다.

이 인서트는 D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다

제품 특징:

- SIMPLEX 나일론 인서트
- 흰색
- 경질
- 뛰어난 내마모성
- 영하의 온도에서 조각나지 않음
- 윤활유 및 오일에 내성
- D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

적용 범위

가공물의 조정, 각진 모서리를 가진 가공물의 조립, 주택 조립, 몰드 공사, 플랜트 건설, 홀 공사, 철골 공사, 박람회장 건설, 금속 판재 성형, 수리 및 유지보수 작업

재질

인서트

- 나일론, 흰색
- 경질
- 내마모성
- 조각나지 않음
- 윤활유 및 오일에 내성

주문 정보

Ø	치수 길이 x 넓이 x 높이 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
40	45 x 40 x 40	65	4030618301189	AAA905c002	21-04-91-06	3208.040

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.