

계단식 죠오

EH 1701.




제품 설명

- 상부와 측면, 평행 죠오의 고정을 위한 나사산
- 연마처리된 클램핑 표면
- 평행 조절 부품과 교환가능한 죠오 (Art. No. 1701.250-1701.280) 를 장착가능한 민자형 면의 추가 나사산
- 죠오 양면의 클릭 시스템을 위한 고정 부 (제품 번호. 1701.190 -1701.200)

재질

- 스틸, 경화처리


그림



주문 정보

죠오 넓이 [mm]	치수							[g]	제품 번호.
	b	l ₁	l ₂	l ₃ [mm]	h ₁	h ₂	c		
죠오, 고정형 - 그림 1									
125	124,4	92	43	34	39,5	20	24	3000	1701.100
죠오, 이동식 - 그림 2									
125	124,4	70	40	47	39,5	20	24	2000	1701.110

적용 예



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
클램핑 넓이(폭) s ₁	0 - 62	0 - 182	0 - 312
클램핑 넓이(폭) s ₂	85 - 193	131 - 313	88 - 443

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.