

토글 클램프 후크 타입 · 수평 베이스

EH 23330.



제품 설명

이동의 편의성과 쉬운 작동방식의 용이함 때문에 토글 클램프는 광범위한 용도에 적용이 가능하다.

토글 클램프는 높은 품질의 부품으로 제작되었으며, 유지 보수가 필요 없이 지속적인 사용이 가능하도록 설계됨.

오일에 내성이 있는 2개 부품으로 구성된 인체공학적인 핸들, 부드러운 표면으로 이루어진 넓은 그립 부위로 사용 편의성이 높음.

재질

클램프

- 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
- 스테인리스 스틸

리벳

- 스테인리스 스틸


손잡이

- 플라스틱

카운터 캐치

- 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
- 스테인리스 스틸

그림




주문 정보

일반 치수	치수																		지지력 F ₁ [kN]	온도		제품 번호						
	d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁ 최소	l ₁ 최대	l ₂ 최소	l ₂ 최대	l ₃	l ₄	l ₅ 최소	l ₅ 최대	l ₆	l ₇		l ₈	l ₉		최소	최대	[g]			
[mm]																									[kN]	[°C]		[g]
스틸																												
3	5,2	4	38,0	19,5-23,5	18	12	47,0	99,0	125	159	42,0	76	69	11	38,0	72	6,4	13	26,0	26	1,6	-10	80	143	23330.3003			
4	6,5	6	48,0	24,5-32,0	23	19	70,0	135,5	169	216	53,5	101	93	14	48,6	96	8,0	19	35,0	39	3,2	-10	80	365	23330.3004			
5	8,5	8	64,3	35,0-46,0	30	26	94,5	171,5	209	273	66,0	130	111	19	59,0	123	9,5	32	53,5	56	7,0	-10	80	821	23330.3005			
스테인리스 스틸																												
3	5,2	4	38,0	19,5-23,5	18	12	47,0	99,0	125	159	42,0	76	69	11	38,0	72	6,4	13	26,0	26	1,6	-10	80	144	23330.3103			
4	6,5	6	48,0	24,5-32,0	23	19	70,0	135,5	169	216	53,5	101	93	14	48,6	96	8,0	19	35,0	39	3,2	-10	80	365	23330.3104			
5	8,5	8	64,3	35,0-46,0	30	26	94,5	171,5	209	273	66,0	130	111	19	59,0	123	9,5	32	53,5	56	7,0	-10	80	821	23330.3105			

액세서리

	일반 치수	l ₉ [mm]	b ₃ [mm]	d ₁ [mm]	l ₄ [mm]	제품 번호
카운터 캐치(토글 클램프 후크 유형용 액세서리), 스틸						
	3	26	18	5,2	11	23330.9023
	4	39	23	6,5	14	23330.9024
	5	56	30	8,5	19	23330.9025
카운터 캐치(토글 클램프 후크 유형용 액세서리), 스테인리스 스틸						
 No Photo available	3	26	18	5,2	11	23330.9523
	4	39	23	6,5	14	23330.9524
	5	56	30	8,5	19	23330.9525

적용 예



규정 준수

자세한 규정 준수 정보를 보려면 원하는 품목 번호를 선택하십시오.