

리테이닝 캐치·날개형 손잡이, 한쪽형
EH 24101.



제품 설명

문과 서랍의 잠금장치, 그리고 이송 쉐프트로 사용.
리테이닝 캐치는 인덱싱 4 x 90°(90°마다 멈춤).

재질

플랜지

- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은 색

레버

- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 은색, RAL 9006과 유사, 무광 처리
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은 색, RAL 9005와 유사, 무광 처리

내부 부품

- 아연 다이 캐스트
- 스틸
- 플라스틱

그림





그림 1




그림 2





그림 3

주문 정보

d ₁	l ₁	b ₁	d ₂	치수		h ₃ 최소	l ₂	로딩력 F 최대 [N]	[g]	제품 번호.
				h ₁ ~ [mm]	h ₂ ~					
마운팅 플렌지 형 - 그림 1, 은색										
17	40	10	-	22	16,5	21,5	11	450	75	24101.0201
17	55	10	-	22	16,5	21,5	11	450	83	24101.0204
마운팅 플렌지 형 - 그림 1, 검정색										
17	40	10	-	22	16,5	21,5	11	450	75	24101.0202
17	55	10	-	22	16,5	21,5	11	450	83	24101.0203
얇나사 타입 - 그림 2, 은색										
17	40	10	-	22	16,5	21,5	11	450	57	24101.0231
17	55	10	-	22	16,5	21,5	11	450	65	24101.0234
얇나사 타입 - 그림 2, 검정색										
17	40	10	-	22	16,5	21,5	11	450	57	24101.0232
17	55	10	-	22	16,5	21,5	11	450	65	24101.0233
숫나사 타입 - 그림 3, 은색										
17	40	10	19	22	16,5	21,5	11	450	69	24101.0261
17	55	10	19	22	16,5	21,5	11	450	76	24101.0264
숫나사 타입 - 그림 3, 검정색										
17	40	10	19	22	16,5	21,5	11	450	69	24101.0262
17	55	10	19	22	16,5	21,5	11	450	76	24101.0263

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.