경첩 • 스테인리스 스틸, 한 쪽이 긴 형

EH 25162.





제품 설명

스테인리스 스틸로 제작된 이 경첩은 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 경첩 핀은 꼭 맞게 눌러져 있으므로 강한 진동이나 충격이 가해지는 경우에도 사용하기에 적합합

경접 핀은 꼭 맞게 물러져 있으므로 강한 신동이나 중격이 가해지는 경우에도 사용하기에 석합합 니다.

경첩 구성 요소와 윤활의 적절한 마찰 조합은 마모를 최소한으로 줄입니다. 센터링 단계가 있는 버전은 높은 하중에서 측면 미끄러짐을 방지하여 허용할 수 없는 측면 힘으로 부터 고정 나사를 보호합니다.

재질


몸체

- 스테인리스 스틸 1.4405, 무광택 처리
- 스테인리스 스틸 1.4405, 플라스틱 코팅, RAL 9005 유사 검정색, 무광 구조

축

• 스테인리스 스틸

그림



주문 정보

b ₁	11	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	d ₁	치수 d ₂ [mm]	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₂	[g]	제품 번호.
마운팅 홀이 있는 단면 – 그림 1, 블라스트 표면처리																
63	50	43	15,0	34	21,0	6,3	6	9,5	12,5	6	6,5	2	13	30	135	25162.0055
90	60	63	22,5	56	25,5	8,3	8	12,5	16,0	8	8,5	3	17	36	309	25162.0085
120	80	85	30,0	75	36,0	10,3	10	14,5	20,0	10	10,5	4	21	50	677	25162.0015
마운팅 홀이 있는 단면 – 그림 1, 검정색																
63	50	43	15,0	34	21,0	6,3	6	9,5	12,5	6	6,5	2	13	30	135	25162.0155
90	60	63	22,5	56	25,5	8,3	8	12,5	16,0	8	8,5	3	17	36	309	25162.0185
120	80	85	30,0	75	36,0	10,3	10	14,5	20,0	10	10,5	4	21	50	677	25162.0115
센터링 홀과 마운팅 홀이 있는 단면 – 그림 2, 블라스트 표면처리																
63	50	43	15,0	34	21,0	6,3	6	9,5	12,5	6	6,5	2	13	30	142	25162.0060
90	60	63	22,5	56	25,5	8,3	8	12,5	16,0	8	8,5	3	17	36	317	25162.0090
120	80	85	30,0	75	36,0	10,3	10	14,5	20,0	10	10,5	4	21	50	690	25162.0020

b ₁	I ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	d ₁	치수 d ₂ [mm]	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₂	[g]	제품 번호.
센터링	센터링 홀과 마운팅 홀이 있는 단면 – 그림 2, 검정색															
63	50	43	15,0	34	21,0	6,3	6	9,5	12,5	6	6,5	2	13	30	142	25162.0160
90	60	63	22,5	56	25,5	8,3	8	12,5	16,0	8	8,5	3	17	36	317	25162.0190
120	80	85	30,0	75	36,0	10,3	10	14,5	20,0	10	10,5	4	21	50	690	25162.0120

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

https://www.P65Warnings.ca.gov/

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.

