

Stap bekken
1701.110




Productbeschrijving

- Hoge en stapsgewijze kanten met draad voor parallellen
- Klemoppervlakken
- Extra draad aan de hoge kant voor het monteren van de HD bekken
- Bevestigingen voor kliksystemen (bestelnr. 1701.190 -1701.200) aan de hoge kant van de bek


Materiaal

- staal, gehard

Tekening



Afbeelding 1




Afbeelding 2

Bestelinformatie

Bek breedte. [mm]	Afmetingen							 [g]	Artikelnr.
	b	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁	h ₂	c		
Verplaatsbare bek – Afbeelding 2									
125	124,4	70	40	47	39,5	20	24	2000	1701.110

Toepassingsvoorbeeld



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Spanwijdte s ₁	0 - 58	0 - 173	0 - 308
Spanwijdte s ₂	0 - 111	50 - 225	4 - 361

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."