

Verende drukstukken • gladde uitvoering, zonder kraag

22080.0367



Productbeschrijving

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

Materiaal

Huls

- RVS 1.4305

Kogel

- RVS, gehard

Veer

- Roestvast staal

Montage

De opnameboring is voor de specifieke toepassing aan te passen. Bij sleufverbindingen wordt een passing F8 aangeraden, bij persverbindingen H9.

Kenmerken

Versterkte veerbelasting: gemarkeerd met twee lijnen



Standaard veerkracht



versterkte veerkracht

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.


Verwijzingen

Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

Overige producten

- Verende drukstukken, glad, zonder kraag, met beweegbare kogel

Tekening




Bestelinformatie

Afmetingen			Slag s	Veerkracht ¹⁾		 max.	Boring Koppelstuk F8 / perspassing H9	 [g]	ArtikeInr.
d ₁ ±0,04	d ₂	l		F ₁ ~	F ₂ ~				
[mm]				[N]					
RVS, versterkte veerkracht									
4.5	3.2	12	0.95	18.7	25.1	250	4.5	1	22080.0367

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."