

## Arreterbouten • voor dunwandige delen

22120.0269



## Productbeschrijving

Arreterbouten met doorlopende boring voor dunwandige delen.

## Materiaal

## Huls

- staal, galvanisch verzinkt

## Arreterpen

- RVS 1.4305, vernikkeld

## Knop

- thermoplast (PA 6), zwart, mat

## Montage

Met behulp van de bevestigingshuls kunnen de arreterbouten in werkstukken met een dikte van 1-5 mm gemonteerd worden.

## Werking

Bij gebruik van het zelfvergrendelende type wordt de knop uitgetrokken, 90° gedraaid en beveiligd door een inkeping. Afhankelijk van de klemlengte kan de bout overhangen.

## Meer informatie


## Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.


## Overige producten

- Opnamebussen, voor arretergrendels en arreterbouten

## Tekening



Afbeelding 1



met arretering

Afbeelding 2

## Bestelinformatie


| Afmetingen                       |                |                |                |                |                |                |       | SW <sub>1</sub> | SW <sub>2</sub> | Veerkracht <sup>1)</sup> |                |  |  | Artikelnr. |            |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| d <sub>1</sub>                   | l <sub>2</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | s     |                 |                 | F <sub>1</sub>           | F <sub>2</sub> | min.                                                                                  | max.                                                                                  |            |            |
| -0,02                            |                |                |                |                |                |                |       |                 |                 | ~                        | ~              |                                                                                       |                                                                                       |            |            |
| -0,05                            |                |                |                |                |                |                |       |                 |                 |                          |                |                                                                                       |                                                                                       |            |            |
| [mm]                             |                |                |                |                |                |                |       | [mm]            | [mm]            | [N]                      |                | [°C]                                                                                  |                                                                                       | [g]        |            |
| zonder arretering – Afbeelding 1 |                |                |                |                |                |                |       |                 |                 |                          |                |                                                                                       |                                                                                       |            |            |
| 8                                | 12             | 31             | 12             | 40             | 7,5            | 12             | 1 – 5 | 19              | 16              | 15,5                     | 28             | -30                                                                                   | 80                                                                                    | 63         | 22120.0269 |

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

## accessoires

|                                                                                   | <br>[g] | Artikelnr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ringsleutel, plat                                                                 |                                                                                          |            |
|  | 26                                                                                       | 22120.0299 |

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."