

Arreterbouten • met zeskant kraag, RVS
22120.0486



Productbeschrijving

Arreterbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

Materiaal

- Huls**
- RVS 1.4305
- Arreterpen**
- RVS 1.4305, vernikkeld
- Knop**
- RVS 1.4305

Montage

De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.

Meer informatie


Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.
Contra moeren kunnen apart besteld worden.

Overige producten

- Montageblok, voor arretergrendel en arreterbouten, gegoten
- Afstandsringen, voor arreterbouten

Tekening



Bestelinformatie


Afmetingen								SW	Veerkracht ¹⁾				ArtikeInr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₆		F ₁	F ₂	max.		
-0,02			~	min.			min.		~	~			
-0,05													
[mm]								[mm]	[N]		[°C]	[g]	
Roestvast staal													
6	M12 x 1,5	25	54,5	6	20	6	17	14	6,5	19	250	65	22120.0486

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

accessoires

	Afmetingen d_2 [mm]	Sleutelmaat [mm]	 [g]	Artikelnr.
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."