

Arreterbouten • met zeskantkraag en vergrendeling, roestvaststaal A4 22120.1155



Productbeschrijving

Arreterbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.
De RVS A4 uitvoering zorgt voor maximale corrosiebestendigheid.

Materiaal

Huls

- Roestvast staal 1.4401

Arreterpen

- Roestvast staal 1.4401 vernikkeld

Knop

- Roestvast staal 1.4401

Borgmoer


- Roestvast staal 1.4401

Meer informatie

Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.
Contra moeren kunnen apart besteld worden.

Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen							Veerkracht ¹⁾				Artikelnr.
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	F ₁ ~	F ₂ ~	max.		
-0,02											
-0,05											
[mm]							[N]		[°C]	[g]	
met knop van roestvast staal – Afbeelding 2											
5	M10 x 1	5	18	40	18	6	3	12	100	36	22120.1155

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

accessoires

	Afmetingen d ₂ [mm]	Sleutelmaat [mm]		Artikelnr.
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal 1.4401				
	M 8 x 1	13	2,8	22120.1514

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen