

Arreterbouten • met zeskantkraag en vergrendeling, roestvaststaal A4

22120.1158



Productbeschrijving

Arreterbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen. De RVS A4 uitvoering zorgt voor maximale corrosiebestendigheid.

Materiaal

Huls

- Roestvast staal 1.4401

Arreterpen

- Roestvast staal 1.4401 vernikkeld

Knop

- Roestvast staal 1.4401

Borgmoer


- Roestvast staal 1.4401

Meer informatie

Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.
Contra moeren kunnen apart besteld worden.

Tekening



Bestelinformatie

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

accessoires

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen