

Arreterbouten • met ontgrendelingsslot

22122.0115



Productbeschrijving

Arreterbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

Materiaal

Huls

- RVS 1.4305

Drukknop

- thermoplast (POM), rood

Arreterpen

- RVS 1.4305, vernikkeld

Knop

- thermoplast PA 6, zwartgrijs, mat

Montage

De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.

Werking

Druk op de rode drukknop en houd deze ingedrukt. Alleen dan kan de borgpen worden ingetrokken door aan de knop te trekken.

Meer informatie


Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.
Contramoeren kunnen apart besteld worden.

Overige producten

- Opnamebussen, voor arretergrendels en arreterbouten
- Afstandsringen, voor arreterbouten
- Montageblok, voor arretergrendels en arreterbouten

Tekening



Bestelinformatie													
Afmetingen							SW	Veerkracht ¹⁾		min. max.		[g]	ArtikeInr.
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~				
-0,02 -0,04							[mm]	[N]		[°C]			
Roestvast staal													
8	M16 x 1,5	8	28	62	26	8	19	8,5	26	-30	80	73	22122.0115

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

accessoires				
	Afmetingen d ₂ [mm]	Sleutelmaat [mm]	[g]	ArtikeInr.
Roestvast staal				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518

Voldoet
Conform RoHS Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863 Bevat geen SVHC stoffen Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024. Bevat geen propositie 65 stoffen Geen propositie 65 stoffen inbegrepen https://www.P65Warnings.ca.gov/ Vrij van conflictmineralen Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."