

Arreterbouten • met snelkoppelingskop

22122.0210



Productbeschrijving

Arreterbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

Materiaal

Huls

- staal, gezwart

Drukknop

- thermoplast (POM), rood

Arreterpen

- staal, gehard

Knop

- thermoplast PA 6, zwartgrijs, mat

Montage

De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.

Werking

De borgpen wordt naar binnen getrokken en vergrendeld door aan de knop te trekken. De uitstekende rode drukknop geeft de vergrendelingspositie aan (borgpen ingetrokken). Als u op de rode drukknop drukt, springt de borgpen terug in de sluitpositie.

Meer informatie


Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.
Contraoeren kunnen apart besteld worden.

Overige producten

- Opnamebussen, voor arretergrendels en arreterbouten
- Afstandsringen, voor arreterbouten
- Montageblok, voor arretergrendels en arreterbouten

Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen							SW	Veerkracht ¹⁾					Artikelnr.
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.		
[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]	
Staal													
6	M12 x 1,5	9	30	53.5	22	6	19	6	25	-30	80	49	22122.0210

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."