

Zwenkvoeten

22590.0610



Productbeschrijving

Montage-pads kunnen worden gebruikt als voet- of stootkussen. Niet parallelle lageroppervlakken tot 15 ° kunnen worden gecompenseerd.

Materiaal

Kogelelement met stift

- RVS 1.4305

Borgmoer

- RVS A2 ISO 4032

Schijf


- RVS 1.4305

Meer informatie

Opmerkingen

Voor de versies d1 = M10 en M12 voldoet de borgmoer aan DIN 934.


Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen						SW	Belastbaarheid bij statische belasting max.	max.	[g]	Artikelnr.
d ₁	l ₁	d ₂	l ₂	h ₁	h ₂	[mm]	[kN]	[°C]	[g]	
[mm]										
schijf en kogelement met draadeind – Afbeelding 2, Roestvast staal										
M6	60	20	57	14	2,5	10	8	250	29	22590.0610

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."