

Steunpoten

22593.2220



Productbeschrijving

De steunpoten zijn universeel bruikbaar als verstelbare poten.
De plaat wordt op de draadpen en moer geschroefd met een roestvast bevestigingsschroef en wordt ook gelijmd.

Materiaal

Stelschroef

- RVS 1.4305

Borgmoer

- RVS A2 ISO 4032

Schijf




- RVS 1.4301, trillende grond

Meer informatie

Overige producten

- Steunpoten, beschermd tegen glijden

Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen					SW ₁	SW ₂	SW ₃		Artikelnr.
d ₁	d ₂	l ₁	h ₁	l ₂	[mm]	[mm]	[mm]	[g]	
met draadeind – Afbeelding 2, Roestvast staal									
80	M20	150	3	19	15	10	30	494	22593.2220

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."