

Steunpoten

22593.2570



Productbeschrijving

De steunpoten zijn universeel bruikbaar als verstelbare poten. De plaat wordt op de draadpen en moer geschroefd met een roestvast bevestigingsschroef en wordt ook gelijmd.

Materiaal

Moer

- RVS 1.4305

Borgmoer

- RVS A2 ISO 4032

Schijf


- RVS 1.4301, trillende grond

Meer informatie


Overige producten

- Steunpoten, beschermd tegen glijden


Tekening



Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3

Bestelinformatie

d ₁	d ₂	Afmetingen			SW ₁		Artikelnr.
		l ₁	h ₁	h ₂			
		[mm]					
met draadbus – Afbeelding 3, Roestvast staal							
80	M10	29	3	10	14	144	22593.2570

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."