

Steunpoten • schokdemping

22594.0010



Productbeschrijving

De steunpoten zijn universeel bruikbaar als verstelbare poten. Deze steunpoten met een rubberen voet hebben een dempend, geluiddempend effect en voorkomen schade aan het steunoppervlak.

Materiaal

Huls

- NBR

Schroef

- staal, galvanisch verzinkt

Schijf


- staal, galvanisch verzinkt.

Meer informatie

Overige producten

- Rubberen aanslagdemper, cilindrisch
- Rubberen aanslagdemper, kegelvormig
- Rubberen aanslagdemper, afgeknotte kegelvorm

Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen						Belastbaarheid bij statische belasting max. [N]	min. max. [°C]		[g]	Artikelnr.
d ₁	l	d ₂	h ₁	h ₂	SW					
[mm]										

Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."