

Centreerpennen • met kogel
22630.0325**Productbeschrijving**


Door de kogelvorm wordt het inleggen van de werkstukken vereenvoudigd en voorkomt kantelen.

Materiaal

- gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart


Meer informatie**Overige producten**

- Centreerpennen, DIN 6321
- Centreerpennen, aanschroefbaar, soortgelijk DIN 6321

Tekening**Bestelinformatie**

Afmetingen									Boring D ₁ H7		Artikelnr.
d ₁ g6	d ₂ n6	d ₃ -0,01 -0,05	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	t	r	[mm]	[g]	
[mm]											
kogel vol – Afbeelding 1, gereedschapstaal											
25	18	25	M5	18	25	6	10	6	18	118	22630.0325

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."