

Kogeldrukbouten • zonder kop, kogel geborgd tegen verdraaien

22700.0664

**Productbeschrijving**

Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet parallelle oppervlakken.
De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

Materiaal**Kogel**

- kogellagerstaal, gehard

Schroef

- temperstaal, veredeld, $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

Meer informatie**Opmerkingen**


Kogel tegen verdraaien geborgd.
Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage
- Technische gegevens -

Overige producten


- Kogeldrukbouten, zonder kop, afgevlakte kogel
- Kogeldrukbouten, zonder kop, met fijndraad
- Kogeldrukbouten, zonder kop, afgevlakte kogel en zeskant

Tekening**Bestelinformatie**

d ₁	l ₂	Afmetingen		Kogel diameter	SW	Belastbaarheid bij statische belasting ¹⁾		Artikelnr.
		d ₃				max.		
		[mm]			[mm]	[kN]		
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal								
M16	35	10,7		12	8	36	38	22700.0664

¹⁾ Gegevens over belastbaarheid gelden niet voor RVS uitvoeringen.

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."