

Kogeldrukbouten • zonder kop, met fijndraad

22720.5073

**Productbeschrijving**

Ook voor positioneren, klemmen, pannen of steunen bij oppervlaktes die niet exact parallel zijn. Door het fijndraad is een preciese instelling mogelijk. De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

Materiaal**Kogel**

- kogellagerstaal, gehard

Schroef

- temperstaal, veredeld, $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

Meer informatie**Opmerkingen**



Kogel niet geborgd tegen verdraaien. Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -


Overige producten

- Kogeldrukbouten, zonder kop, kogel geborgd tegen verdraaien
- Kogeldrukbouten, zonder kop, volle kogel
- Kogeldrukbouten, zonder kop, afgevlakte kogel

Tekening**Afbeelding 1****Afbeelding 2****Bestelinformatie**

Afmetingen			SW	Belastbaarheid bij statische belasting ¹⁾ max. [kN]	 max. [°C]	 [g]	Artikelnr
d _i	l _i	Kogel diameter					
	[mm]						
volle kogel – Afbeelding 1, temperstaal							
M8 x 1	21.2	5.5	4	15	250	5.5	22720.5073

¹⁾ Gegevens over belastbaarheid gelden niet voor RVS uitvoeringen.

Toepassingsvoorbeeld

Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."