

## Oliepeilglazen

22860.0132



### Productbeschrijving

Oliepeilglazen kunnen worden gebruikt voor niveauregeling in tanks zonder overdruk.

#### Materiaal

##### Afdichting

- olie- en benzinebestendig

##### Reflector

- kunststof, wit

##### Ringmoer

- aluminium Al


##### Olie-kijkglas

- plexiglas (PMMA) glashelder

#### Montage

Zonder schroefdraad in boring  $\varnothing$  H11 monteerbaar. Afdichting geschiedt middels aantrekken van de ringmoer.


### Tekening



### Bestelinformatie

Grootte (kijkopening) $d_1$	$d_2$	$d_3$	Afmetingen					Boring D H11 [mm]	Temperatuur		Gewicht [g]	Artikelnr.
			x ~ [mm]	$l_1$	b min.	h	e		min.	max.		
met olieniveau aanduiding												
32	45	3	18	5,5	12	8	40	38	-20	70	33	22860.0132

### accessoires

Grootte (kijkopening) $d_1$	Afmetingen		e	Gewicht [g]	Artikelnr.
	$d$ h9 [mm]				
Montagegereedschap					
	32	2,8	40,0	36	22860.0832

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."