

Moeren voor T-sleuf • uitgeschoven

23020.0280




Productbeschrijving

Moeren voor T-gleuven "verlengd" zijn in vergelijking met de uitvoering DIN508 verlengd uitgevoerd en bijzonder geschikt voor montage in het sleufkruis.

Materiaal

- temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gezwart


Tekening



Bestelinformatie

Nominale gleufmaat	Afmetingen							Artikelnr.
[mm]	d	a	e	l	h	k	[g]	
28	M24	27,6	44	88	36	18	741	23020.0280

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."