

## Moeren voor T-sleuf • ruit

23020.0660




### Productbeschrijving

Moeren voor T-gleuven "ruit" hoeven niet in de lengte te worden gestoken, maar kunnen direct in de gleuf worden gestoken.

### Materiaal

- temperstaal, veredeld, gezwart


### Tekening



### Bestelinformatie

| Nominale gleufmaat<br>[mm] | Afmetingen |      |    |    |   | Artikelnr. |
|----------------------------|------------|------|----|----|---|------------|
|                            | d          | a    | e  | h  | k |            |
| 16                         | M14        | 15,6 | 25 | 18 | 9 | 23020.0660 |

### Toepassingsvoorbeeld



### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrum uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."