

Slingers • met inklapbare handgreep

24331.0215



Productbeschrijving

Materiaal

Asdeel

- staal, gezwart

Greep

- thermoplast, zwart, mat

Slinger

- aluminium, geplastificeerd, vergelijkbaar met RAL 9006 zilver, constructiemat


Afdekkap

- kunststof, lichtgrijs

Werking

In de bedieningspositie is de hendel vergrendeld. Om de hendel in de ruststand te brengen, moet deze axiaal worden uitgetrokken en omgedraaid.

Tekening



Bestelinformatie

l	b H11	d ₂	d ₃	h ₁	Afmetingen					d ₄ Cilindrischegrepen Ø	 [g]	Artikelnr.
					h ₂ ~	h ₃	h ₄	h ₅				
					[mm]							
					met vierkante as – Afbeelding 2, zilver							
125	14	28	37	30,5	10,5	36,5	4,2	76,5	24	256	24331.0215	

Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."