

Kegelgrepen • DIN 99


24470.0210



Productbeschrijving

- Materiaal
- RVS 1.4305, mat gestraald


Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen									Artikelnr.
l_1	l_2	a	b	d_1	d_2	d_3	h		
[mm]								[g]	
schuin, met gladde boring, vorm L – Afbeelding 1, Roestvast staal									
100	95	7,5	18,5	16	12	25	47	140	24470.0210

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."