

Knevelschroeven • DIN 6304 met vaste knevel

24490.0010



Productbeschrijving

Bij deze uitvoering is de knevel ingeperst.

Materiaal

- automatenstaal, gezwart, drukpen gehard

Meer informatie


Verwijzingen

Drukpen voor drukstuk DIN 6311 vorm S, EH 22560.


Overige producten

- Drukstukken, DIN 6311 en lage uitvoering

Tekening



Afbeelding 1



Afbeelding 2

\* Als montagehulp DIN 6304 aangevuld

Bestelinformatie

| Afmetingen                             |                |                |                |                |                |                |                |  | Artikelnr. |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                         | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |                                                                                       |            |
| [mm]                                   |                |                |                |                |                |                |                | [g]                                                                                   |            |
| zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1 |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                       |            |
| M10                                    | 60             | 18             | 8              | 8              | 14             | 80             | 40             | 81                                                                                    | 24490.0010 |

## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."