

Stergrepen • DIN 6336 kunststof

24670.1240




Productbeschrijving

Materiaal

- Bus
- RVS A2
- Greep
- DIN 7708 - thermohardende kunststof (PF 31), zwart vergelijkbaar met RAL 9005


Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen								Artikelnr.
d ₁	d ₄	d ₇	h ₃	h ₄	t ₃	max.		
[mm]						[°C]	[g]	
met schroefdraadbus, vorm K, Roestvast staal								
40	M8	18	13	25	14	110	20	24670.1240

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."