

Moment grepen

24710.0032



Productbeschrijving

Momentgrepen worden overal gebruikt waar een beperking van de uitgeoefende handkracht een vereiste is.

De handgreep, vergelijkbaar met een kartelmoer/ kartelschroef, met geïntegreerd koppelmechanisme maakt een gedefinieerde koppelbegrenzing tijdens het vastdraaien mogelijk. Het bereiken van het koppel resulteert in een "over-vergrendeling". Voor het vrijgeven wordt het koppel voor onbepaalde tijd overgedragen.

Deze grepen combineren de functionaliteit van een ratelsleutel met het moderne en ergonomische ontwerp van een gekartelde moer / kartelschroef.

Materiaal

Deksel

- thermoplast (PA 6), licht grijs, gelijk aan RAL 7035

Draaimoment mechanisme

- staal, gehard

Greep

- aluminium, blauw geanodiseerd.

Binnendeel

- staal, gezwart

Schroef


- staal, gezwart

Meer informatie



Overige producten

- Ster momentgreep


Tekening



Afbeelding 1



Afbeelding 2



Bestelinformatie

Afmetingen							max. [°C]	Aandraaimoment +/- 10% max. [Nm]	[g]	Artikelnr.
d1	d2	d4	d5	h1	h2	t				
[mm]										
met draadbus – Afbeelding 1										
42	M8	13,5	27	43,5	11,5	11	100	2	112	24710.0032

Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."