


As-naaf spansets • zonder borgmoer

25050.0024



Productbeschrijving

Met deze spansets kunnen alle as-naaf-verbindingen van machine elementen, zoals kettingwielen, tandwielen, riemschijven, nokken, hefboomen etc., eenvoudig en tegen lage kosten geproduceerd worden.

Hierbij gaat het om een zelfcentrerende en spelingsvrije as-naaf-spanset in een corrosiewerende uitvoering met een buitenzeskant.

De rotatienauwkeurigheid van de as-naaf-spanset is 0,03 mm.

Materiaal

Buitendeel

- staal, galvanisch verzinkt

Binnendeel

- staal, vernikkeld

Moer


- staal, vernikkeld

Meer informatie

Verwijzingen

Volg de montage-instructies, montagevoorbeelden en technische gegevens op.

Tekening




Bestelinformatie

Afmetingen				SW	Aandraai	Overdraag-	Overdraagbare	Oppervlak-	Oppervlak-	Naaf	Asdiameter		Artikelnr.
d ₁	d ₂	l ₁	l ₂		moment moer	baar koppel	axiale belasting	tedruk op de as	tedruk van	boring	D ₂		
					T _A	M	F _a	p _w	de naaf	D ₁	h9		
					max.	max.	max.	max.	p _N	H9			
[mm]				[mm]	[Nm]	[Nm]	[kN]	[N/mm²]	[N/mm²]	[mm]	[mm]	[g]	
24	42	41	30	46	250	381	31,8	180	110	42	24	322	25050.0024

accessoires

	SW [mm]	 [g]	Artikelnr.
speciale steeksleutel			
	46	610	25050.0846

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."