

As-naaf spansets • met borgmoer, roestvast staal

EH 25050.



Productbeschrijving

Hierbij gaat het om een zelfcentrerende en spelingsvrije as-naaf-spanset in corrosiewerende uitvoering met een buiten- en een contrazeskant.

De rotatienauwkeurigheid van de as-naaf-spanset is 0,03 mm.

Met de spansets kunnen alle as-naaf-verbindingen van machine-elementen, zoals kettingwielen, tandwielen, riemschijven, nokken, hefboomen enz. eenvoudig en tegen lage kosten geproduceerd worden.

Materiaal

Buitendeel

- roestvast staal, vernikkeld

Binnendeel

- roestvast staal, vernikkeld

Moer

- roestvast staal, vernikkeld, gehard

Montage

De contrazeskant aan het buitendeel vereenvoudigt het vastzetten van de as-naaf-verbinding bij eenvoudig draaibare assen.


Montage met een steeksleutel met een platte bek (dikte max. l_2-l_3).

Meer informatie

Verwijzingen

Volg de montage-instructies, montagevoorbeelden en technische gegevens op.

Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen					SW	Aandraai- moment moer T_A max.	Overdraag- baar koppel M max.	Overdraag- bare axiale belasting F_a max.	Oppervlak- tedruk op de as p_w max.	Oppervlak- tedruk van de naaf p_N max.	Naaf boring D_1 H9	Asdiameter D_2 h9		Artikelnr.
d_1	d_2	l_1	l_2	l_3										
[mm]					[mm]	[Nm]	[Nm]	[kN]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[mm]	[mm]	[g]	
6	12	19	15	9	14	7	8,5	2,8	154	119	12	6	14	25050.0306
8	14	22	17	11	16	12	16,4	4,1	125	121	14	8	20	25050.0308
10	18	24	19	12	22	24	34,0	6,8	155	127	18	10	45	25050.0310
12	20	24	19	12	22	31	45,7	7,6	144	128	20	12	43	25050.0312
16	24	28	22	15	27	46	74,2	9,3	109	107	24	16	68	25050.0316
20	30	36	27	17	36	113	173,6	17,4	141	145	30	20	161	25050.0320
25	38	41	30	20	46	175	277,9	22,3	121	122	38	25	305	25050.0325
30	42	44	33	23	50	249	423,5	28,3	113	123	42	30	341	25050.0330

accessoires

	SW [mm]	 [g]	Artikelnr.
speciale steeksleutel			
	14	45	25050.0814
	16	72	25050.0816
	22	195	25050.0822
	27	195	25050.0827
	36	428	25050.0836
	46	610	25050.0846
	50	870	25050.0850

Voldoet

Selecteer voor gedetailleerde informatie over de naleving het gewenste artikelnummer.