

Spanschroeven DIN 6332 • draadeinden gecombineerd met verschillende grepen

EH 24890.

4




SPANSCHROEVEN VOLGENS DIN OP AANVRAAG

PRODUCTBESCHRIJVING

Alle spanschroeven worden alleen op bestelling geproduceerd. Echter, de onderdelen zijn op voorraad. Beschrijving alleen volgens bestelvoorbeeld - geen bestelnummers.


MAATTEKENING



Afb. 1


Spanschroef met

- kruisgreep DIN 6335 uit GG of kunststof
- stergreep DIN 6336 uit GG of kunststof



Afb. 2


Spanschroef met
kartelmoer DIN 6303



Afb. 3

Spanschroef met

- kegelgreep DIN 99
- klemmhefboom EH 24400
- spannhefboom EH 24430
- spanhefboom EH 24440



Afb. 4

Spanschroef met
drukstuk DIN 6311

Spanschroeven DIN 6332 • draadeind met verschillende grepen

EH 24890.

BESTELINFORMATIE

d ₁	l ₁ DIN 6332 Afb. 1	l ₂ Schroef- draad nominale lengtes Afb. 1	l ₃ Schroef- draad nominale lengtes Afb. 2	l ₄ Schroef- draad nominale lengtes Afb. 3	l ₅ Schroef- draad nominale lengtes Afb. 4
M 8	40	27	30	28	3,0
M 8	60	47	50	48	3,0
M 10	60	44	48	45	3,6
M 10	80	64	68	65	3,6
M 12	60	40	46	41	4,6
M 12	80	60	66	61	4,6
M 12	100	80	86	81	4,6
M 16	80	55	-	55	5,4
M 16	100	75	-	75	5,4
M 16	125	100	-	100	5,4
M 20	100	-	-	70	5,5
M 20	125	-	-	95	5,5
M 20	150	-	-	120	5,5

Bestelvoorbeeld

Spanschroef, bestaande uit stergreep DIN 6336 en draadeind M 10 x 60 DIN 6332, zonder drukstuk DIN 6311.

Benaming

Spanschroef M 10 x 60 DIN 6332 met DIN 6336 GG zonder drukstuk.

Uitvoering

Draadeind verlijmd met de greep, DIN 99 tevens verpend. Spanschroeven zonder of met drukstuk DIN 6311 leverbaar, s.v.p. aangeven op uw bestelling.