

Płyty bazowe

1600.700



Opis produktu

Materiał


- Żeliwo szare, szlifowane

Więcej informacji

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.


Rysunek






Informacje do zamówienia

System	Wymiary								y	Dla śrub	Ilość otworów mocujących n	Ilość rzędów otworów		Nr art.
	$b_1 \times l_1$	h $\pm 0,03$	d_1	d_2	a	b_3	c	l_3						
					[mm]				[mm]	[mm]			[kg]	
L16	630 x 800	50	16	M16	200	200	70	300	16	M16	6	12 x 16	170	1600.700

Przykład aplikacji







Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.