

Szczęki schodkowe • do uchwytów śrubowych

1702.400



Opis produktu

- Powierzchnia górna i powierzchnia boczna z gwintem umożliwiającą montaż szczęk równoległych
- Szlifowane powierzchnie mocowania
- Możliwość montażu dodatkowych szczęk wymiennych (1701.250 - 1701.280)
- Możliwy montaż uchwytów śrubowych
- Pierwsza i druga operacja zaciskania bez konieczności regulacji
- Możliwy montaż z systemem mocującym (1701.190 - 1701.200)


Uwaga:

Te szczęki są sztywne dlatego pasują tylko do prostokątnych elementów obrabianych (cięte pilarką) - równoległość mniejsza lub równa 0.5 mm ($// \leq 0.5$) i cylindryczne elementy obrabiane - kulistość mniejsza lub równa 0.5 ($O \leq 0.5$).


Materiał

- Stal utwardzana

Rysunek



Rysunek 1




Rysunek 2

Informacje do zamówienia

Szerokość szczęki [mm]	Wymiary								 [kg]	Nr art.
	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁	h ₂	c		
Szczeka stała – rysunek 1										
125	124.4	74	92	43	34	39.5	20	24	3	1702.400

Przykład aplikacji



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Szerokość zacisku s ₁	0 - 64	0 - 182	0 - 314
Szerokość zacisku s ₂	52 - 106	52 - 224	52 - 356
Szerokość zacisku s ₂ Części okrągłe	ø 88 - 220	ø 88 - 220	ø 88 - 220
Szerokość zacisku s ₃	78 - 106	131 - 313	131 - 445
Szerokość zacisku s ₄	107 - 214	160 - 332	160 - 464

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.