

Płyty pionowe
1906.340



Opis produktu

Material

- Żeliwo GG

Więcej informacji


Uwagi

Wersje specjalne na zamówienie.

Inne produkty

- Sworznie nośne gwintowane, samozabezpieczające


Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary												y	Dla śrub	Ilość otworów mocujących n		Nr art.
l ₁	l ₂	h ₁	h	a ±0,013	b ₂ ±0,2	l ₃ ±0,2	l ₄	l ₅	h ₂ ±0,02	s ±0,025	d	[mm]	[mm]		[kg]	
400	500	400	475	150	150	150	200	100	275	80	M12	12	M12	4	168	1906.340

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.