

Płyty pionowe

1906.440



Opis produktu

Materiał

- Żeliwo GG

Więcej informacji


Uwagi

Wersje specjalne na zamówienie.

Inne produkty

- Sworznie nośne gwintowane, samozabezpieczające


Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary											y	Dł. śrub	Ilość otworów mocujących n		Nr art.
l_1	h_1	h	a $\pm 0,013$	b_2 $\pm 0,2$	l_3 $\pm 0,2$	l_4	l_5	h_2 $\pm 0,02$	s $\pm 0,025$	d	[mm]	[mm]		[kg]	
[mm]															
500	500	595	200	200	200	200	200	345	100	M12	12	M12	6	295	1906.440

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.