

Płyty pionowe • obrobione wstępnie

1906.610



Opis produktu

Materiał

- Żeliwo GG

Więcej informacji


Uwagi

Wersje specjalne na zamówienie.

Inne produkty

- Sworznie nośne gwintowane, samozabezpieczające


Rysunek



Informacje do zamówienia

$b_1 \times l_1$	h_1	h	Wymiary				y	Dł. śrub	Ilość otworów mocujących n		Nr art.
			a	b_2	l_4	s					
			$\pm 0,013$ [mm]	$\pm 0,2$	$\pm 0,2$	$+1$					
Żeliwo GG											
630 x 630	630	725	200	200	200	131	16	M16	6	455	1906.610

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.