

Sworznie ustalające, Mini-ustalacze • wersja podstawowa
22110.0740



Opis produktu

Nadaje się szczególnie do przykręcenia do części cienkościennych.
Wersja o najmniejszych wymiarach konstrukcyjnych.
Możliwość kompletnego wkręcenia trzpienia ustalającego dzięki nacięciu gwintu.

Materiał

- Korpus**
- Stal nierdzewna 1.4305
- Zatrząsk**
- Stal nierdzewna 1.4305
- Gałka**
- Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe

Montaż

Montaż mini sworzni. Podniesienie gałki pozwala na odsłonięcie śruby sześciokątnej do montażu.
Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).

Działanie

W wersji z blokadą wyciąga się gałkę, przekręca o 30° i zabezpiecza w nacięciach blokujących.

Więcej informacji


Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

Inne produkty

- Pierścienie dystansowe, dla sworzni ustalających

Rysunek



Rysunek 1


Rysunek 2

Informacje do zamówienia

Wymiary							SW	Siła sprężyny ¹⁾		min. maks.	[g]	Nr art.
d ₁ h9	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂ min.	l ₃		F ₁ ~	F ₂ ~			
[mm]							[mm]	[N]	[N]	[°C]		
z blokadą – rysunek 2, Stal nierdzewna												
6	M10 x 1	25	18	34	6	8	12	6	16	-30 80	25	22110.0740

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.