

## Sworznie ustalające, Mini-ustalacze • Stal nierdzewna

### 22110.1118



#### Opis produktu

Nadaje się szczególnie do przykręcenia do części cienkościennych.  
Wersja o najmniejszych wymiarach konstrukcyjnych.  
Możliwość kompletnego wkręcenia trzpienia ustalającego dzięki nacięciu gwintu.

#### Materiał

##### Korpus

- Stal nierdzewna 1.4305

##### Zatrząsk

- Stal nierdzewna 1.4305

##### Gałka

- Stal nierdzewna 1.4308

#### Montaż

Montaż mini sworzni. Podniesienie gałki pozwala na odsłonięcie śruby sześciokątnej do montażu.  
Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).

#### Działanie

W wersji z blokadą wyciąga się gałkę, przekręca o 30° i zabezpiecza w nacięciach blokujących.

#### Więcej informacji


#### Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

#### Inne produkty

- Pierścienie dystansowe, dla sworzni ustalających

#### Rysunek



Rysunek 1


Rysunek 2

#### Informacje do zamówienia

| Wymiary                 |                |                |                |                |                |                | SW | Siła sprężyny <sup>1)</sup> |                |  |  | Nr art.    |      |     |  |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|--|
| d <sub>1</sub>          | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> |    | F <sub>1</sub>              | F <sub>2</sub> | maks.                                                                                 |                                                                                       |            |      |     |  |
| h9                      |                |                | [mm]           |                | min.           |                |    | ~                           | ~              |                                                                                       |                                                                                       |            |      |     |  |
| [N]                     |                |                |                |                |                |                |    |                             |                |                                                                                       |                                                                                       |            | [°C] | [g] |  |
| bez blokady – rysunek 1 |                |                |                |                |                |                |    |                             |                |                                                                                       |                                                                                       |            |      |     |  |
| 7                       | M12            | 28             | 20             | 40,5           | 7              | 10             | 14 | 10                          | 23             | 250                                                                                   | 75                                                                                    | 22110.1118 |      |     |  |

<sup>1)</sup> statystyczna wartość średnia

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.