

Sworznie ustalające • z kołnierzem montażowym, poziomym, stal nierdzewna

22110.2326



Opis produktu

Trzpień ustalający służy do indeksowania otworów.

Materiał

Obudowa

- stal nierdzewna 1.4308, odlew precyzyjny, jasny, piaskowany na mat

Zatrząsk

- Stal nierdzewna 1.4305

Gałka

- Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe

Montaż

Montaż za pomocą podkładek ISO 7092

Działanie


W wersji z blokadą przycisk wyciągnąć, przekręcić o 90° i zabezpieczyć w rowkach ustalających (sworzni schowany).

Więcej informacji

Uwagi


Pokrętła nie można zdemontować.

Rysunek




Bez blokady

rysunek 1



Bez blokady

rysunek 2



Samoblokujący

rysunek 3

Informacje do zamówienia

Wymiary														Siła sprężyny ¹⁾		Temperatura		Ciężar	Nr art.
d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₂	F ₁	F ₂	min.	maks.		
h11					-0,2			±0,05					min.		~	~	[°C]	[g]	
z gałką, bez blokady – rysunek 2																			
6	18	27,5	32	10	5,4	5	10,5	21	5,5	12	10	49	6	5	21	-30	80	44	22110.2326

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu