

Sworznie ustalające • do części cienkościennych
22120.0289



Opis produktu

Trzpień ustalający dla cienkościennych elementów budowlanych z wierceniem na wylot.

Materiał

Korpus

- Stal cynkowana galwanicznie

Zatrząsk

- Stal nierdzewna 1.4305, niklowana

Gałka

- Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe

Montaż

Za pomocą tulei mocującej możliwe jest montowanie trzpieni ustalających w elementach budowlanych o grubości ścianek rzędu 1-5mm.

Działanie

W wersji z blokadą przycisk jest wyciągany, obracany o 90° i zabezpieczany rowkiem ustalającym. W zależności od długości zacisku trzpień może wystawać w pozycji odciągniętej.

Więcej informacji


Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.


Inne produkty

- Tuleje mocujące, do śrub i trzpieni ustalających

Rysunek



Rysunek 1



Z blokadą

Rysunek 2

Informacje do zamówienia


Wymiary								SW ₁	SW ₂	Siła sprężyny ¹⁾				Nr art.	
d ₁	l ₂	d ₂	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	s			F ₁	F ₂	min.	maks.		
-0,02										~	~				
-0,05															
[mm]								[mm]	[mm]	[N]		[°C]		[g]	
z blokadą – rysunek 2															
8	12	31	12	40	7,5	12	1 – 5	19	16	15,5	28	-30	80	62	22120.0289

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Akcesoria

	 [g]	Nr art.
Klucz oczkowy, płaski		
	26	22120.0299

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.