

Sworznie ustalające • z kołnierzem sześciokątnym, stal nierdzewna  
22120.0486



Opis produktu

Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.

Materiał

Korpus

- Stal nierdzewna 1.4305

Zatrząsk

- Stal nierdzewna 1.4305, niklowana

Gałka

- Stal nierdzewna 1.4305

Montaż

Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).

Więcej informacji


Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.  
Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.

Inne produkty

- Elementy montażowe, do sworzni i trzpieni ustalających, odlew
- Pierścienie dystansowe, dla sworzni ustalających

Rysunek



Informacje do zamówienia


| Wymiary         |                |                |                |                |                |                |                | SW   | Siła sprężyny <sup>1)</sup> |                |  maks. |  | Nr art.    |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>  | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>6</sub> |      | F <sub>1</sub>              | F <sub>2</sub> |                                                                                             |                                                                                       |            |
| -0,02<br>-0,05  |                |                | ~              | min.           |                |                | min.           |      | ~                           |                |                                                                                             |                                                                                       |            |
| [mm]            |                |                |                |                |                |                |                | [mm] | [N]                         |                | [°C]                                                                                        | [g]                                                                                   |            |
| Stal nierdzewna |                |                |                |                |                |                |                |      |                             |                |                                                                                             |                                                                                       |            |
| 6               | M12 x 1,5      | 25             | 54,5           | 6              | 20             | 6              | 17             | 14   | 6,5                         | 19             | 250                                                                                         | 65                                                                                    | 22120.0486 |

<sup>1)</sup> statystyczna wartość średnia

## Akcesoria

|                                                                                   | Wymiary<br>$d_2$<br>[mm] | Rozmiar klucza<br>[mm] | <br>[g] | Nr art.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna                      |                          |                        |                                                                                            |            |
|  | M12 x 1,5                | 18                     | 7,5                                                                                        | 22120.0516 |

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.