

Sworznie ustalające • prosta budowa

22120.0784



Opis produktu

Zastosowanie ogranicza się do przypadków, w których nie jest wymagane precyzyjne ustawianie. Zwykła wersja o bardzo niewielkich rozmiarach.

Materiał

Korpus

- Stal nierdzewna 1.4305

Zatrząsk

- Stal nierdzewna 1.4305

Gałka

- Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe

Działanie

W wersji z blokadą przycisk wyciągnąć, przekręcić o 90° i zabezpieczyć w rowkach ustalających (sworznie schowany).

Więcej informacji

Uwagi


Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.

Pokrętła nie można zdemontować.


Inne produkty

- Tuleje mocujące, do śrub i trzpieni ustalających

Rysunek




rysunek 1



Nakrętka kontrująca
22120.0704 - .0708 (Stal)
22120.0714 - .0718 (Stal nierdzewna)

rysunek 2



rysunek 3

Informacje do zamówienia


Wymiary										SW	Moment dociągający maks.	Siła sprężyny ¹⁾		min. maks.			Nr art.
d ₁	d ₂	d ₃	e	l ₁	l ₂ min.	l ₃	l ₄	l ₅	s min.	[mm]	[Nm]	F ₁ ~	F ₂ ~			[g]	
[mm]																	
z gałką, bez blokady – rysunek 2, Stal nierdzewna																	
4	M6	12	6,9	30,5	4	12	4,5	10	4	6	2	3	12	-30	80	3,8	22120.0784

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Akcesoria

	Wymiary d ₂ [mm]	Rozmiar klucza [mm]		Nr art.
Stal nierdzewna				
	M 6	10	1,3	22120.0714

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.