

Sworznie ustalające • z kołnierzem montażowym

22120.0936



Opis produktu

Trzpień ustalający służy do indeksowania otworów.
Nadają się do mocowań na częściach cienkościennych.
Trzpień ustalający charakteryzuje się niewielkimi wymiarami.

Materiał

Kołnierz

- Odlew cynkowy, cynkowany galwanicznie

Zatrząsk

- Stal utwardzana

Gałka

- Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe

Działanie

W wersji z blokadą gałka jest wyciągana i przekreślana o 90°.

Więcej informacji



Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

Inne produkty

- Tuleje mocujące, do śrub i trzpieni ustalających

Rysunek



Rysunek 2


Z blokadą

Informacje do zamówienia

Wymiary													Siła sprężyny ¹⁾		Temperatura		Ciężar	Nr art.
d ₁	l ₂	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	k	l ₁	l ₃	l ₄	s	F ₁	F ₂	min.	maks.		
-0,02 -0,05				-0,02 -0,1						-0,15			~	~				
[mm]													[N]		[°C]		[g]	
z blokadą – rysunek 2, Stal																		
6	6	40	18	10	25	4,3	8,3	30	37	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	36	22120.0936

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.