

Sworznie ustalające • z kołnierzem montażowym
22120.0966



Opis produktu

Trzpień ustalający służy do indeksowania otworów.
Nadają się do mocowań na częściach cienkościennych.
Trzpień ustalający charakteryzuje się niewielkimi wymiarami.

Materiał

Kołnierz
• Odlew cynkowy, cynkowany galwanicznie

Zatrząsk
• Stal nierdzewna 1.4305, niklowana

Gałka
• Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe

Działanie

W wersji z blokadą gałka jest wyciągana i przekręcana o 90°.

Więcej informacji



Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

Inne produkty

- Tuleje mocujące, do śrub i trzpieni ustalających

Rysunek




Informacje do zamówienia

Wymiary													Siła sprężyny ¹⁾		 min. maks.			Nr art.	
d ₁	l ₂	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	k	l ₁	l ₃	l ₄	s	F ₁	F ₂					
-0,02				-0,02						-0,15			~	~					
-0,05				-0,1															
[mm]													[N]		[°C]		[g]		
bez blokady – rysunek 1, Stal nierdzewna																			
6	6	40	18	10	25	4,3	8,3	30	37	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	36	22120.0966	

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.