

## Sworznie blokujące kulkowe • samozabezpieczające, z uchwytem kombinowanym

### 22370.0345



#### Opis produktu

Produkt do szybkiego ustawiania, unieruchamiania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Daje się szybko i łatwo otworzyć dlatego stosuje się go do powtarzających się często połączeń. Sworzeń odporny na korozję.

Uchwyt ergonomiczny, różne kombinacje kolorów. Wykonanie uchwyty zabezpiecza przed niepożądanym odblokowaniem.

#### Materiał

##### Część sworznia

- Stal nierdzewna 1.4305

##### Uchwyt

- Tworzywo sztuczne (PA 6) szare / szare.

##### Sprężyna

- Stal nierdzewna

#### Działanie

Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.

#### Więcej informacji

#### Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

#### Referencje

Stal nierdzewna 1.4542, patrz EH 22380.


#### Akcesoria

Możliwość zamocowania linki mocującej EH 22400.

#### Inne produkty

- Sworznie blokujące kulkowe, samozabezpieczające, z uchwytem kombinowanym, utwardzane dyspersyjnie
- Tuleje mocujące, do sworzni kulkowych blokujących i sworzni wtykowych
- Tuleje mocujące, z kołnierzem, do sworzni kulkowych blokujących i sworzni wtykowych
- Linki mocujące
- Tuleje pozycjonujące, z kołnierzem, DIN 172 A
- Tuleje pozycjonujące, bez kołnierza, DIN 179 A

#### Rysunek




#### Informacje do zamówienia

| Wymiary              |                |                |                |                |                      |                |                | Otwór ustalający<br>H11 | Odporność na ścinanie, podwójne <sup>1)</sup><br>min. |  min.   maks. |    |  | Nr art.    |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>       | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub><br>±1 | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |                         |                                                       |                                                                                                    |    |                                                                                       |            |
| -0,04                | +0,6           |                |                |                |                      |                |                |                         |                                                       |                                                                                                    |    |                                                                                       |            |
| -0,08                |                |                |                |                |                      |                |                |                         |                                                       |                                                                                                    |    |                                                                                       |            |
| [mm]                 |                |                |                |                |                      |                |                | [mm]                    | [kN]                                                  | [°C]                                                                                               |    | [g]                                                                                   |            |
| Kolor trzonka: szary |                |                |                |                |                      |                |                |                         |                                                       |                                                                                                    |    |                                                                                       |            |
| 12                   | 25             | 14,5           | 47,6           | 25,2           | 10,6                 | 39,7           | 16,7           | 12                      | 87                                                    | -30                                                                                                | 80 | 96                                                                                    | 22370.0345 |

<sup>1)</sup> Wytrzymałość na ścinanie zgodna z DIN 50141

Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.